

## Kampanjlåda Dreamteam underhåll • SUPERCRAFT-mjukhammare med hickoryhandtag och BASEPLEX-mjukhammare, cellulosaaacetat / nylon EH 3366.



### Produktbeskrivning

Halders reklambox DREAMTEAM MAINTENANCE erbjuder två ideala mjukhammare för slag mot stål och för metallplåtarbeten. Talrika reparationsarbeten kan utföras utan risk: Med SUPERCRAFT-mjukhammaren utan återstudsning med huvuddiameter D 40 mm (art 3366.040), används slagkraften optimalt beroende på den reducerade återstudsningen. Det möjliggör mycket kraftfulla, men på samma gång slag, som är skonsamma mot lederna och ljuddämpande. Risken för metallsplitter är helt eliminerad. Dessa utbytbara insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget har en vibrationsdämpande effekt. BASEPLEX-mjukhammaren D 30 mm (art 3968.030) är en storlek mindre än SUPERCRAFT-mjukhammaren. Den innehåller insatskombinationen av cellulosaaacetat / nylon. Den röda insatsen av cellulosaaacetat är hård och beständig mot olja och fett. Den vita nyloninsatsen är också något hårdare än den röda och dessutom slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut.

Värdeboxen med 2 av Halders topprekommendationer för slag mot metall / metallplåt innehåller:

- SUPERCRAFT-mjukhammaren utan återstudsning och med hickoryhandtag D 40 mm (art 3366.040).
  - För extra kraftfulla slag, ljuddämpande och skonsam mot lederna.
  - Ingen risk för metallsplitter.
  - Utbytbar insats av specialnylon med maximal styrka.
  - Vibrationsdämpade, ergonomiskt utformat, mycket stabilt och lackerat hickoryhandtag.
  - Skyddsmuff för handtaget fungerar som överslagsskydd.

### BASEPLEX-mjukhammaren D 30 mm (art 3968.030) med insatskombination av cellulosaaacetat (röd, hård, beständig mot olja och fett) / nylon (vit, slitstark).

- Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink, levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna.
- Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
- Insatser och handtag kan bytas ut.

### Användningsområden

För underhåll och reparationsarbete

### Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	Art.nr.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."