

BLACKCRAFT-mjukhammaren • med brottbeständig stål rörhandtag, PUR-täckt och ergonomiskt, halsäkert grepp EH 3379.



Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkor. Resultatet därav är att energin från stålkorerna överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger BLACKCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. BLACKCRAFT är helt överdrag av ett polyuretanskikt. Förutom att hålla mjukhammaren fri från korrosion, skyddar detta överdrag arbetsstyckena, förhindrar skrapmärken såväl som gnistbildning vid felslag och har en extra vibrationsdämpande effekt. Det tjocka polyuretanskiktet på slagsidorna säkerställer en lång brukstid. BLACKCRAFT utmärker sig dessutom genom sitt brottsäkra rörhandtag av stål och ett ergonomiskt halsäkert greppområde. Denna version finns i storlekar från D 40 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Helt täckt av ett polyuretanöverdrag: ingen korrosion, inga skrapmärken på arbetsstycket, ingen gnistbildning vid felslag, extra vibrationsdämpande effekt.
- Lång brukstid tack vare ett tjockt polyuretanöverdrag på slagsidorna.
- Ergonomiskt, halsäkert och brottsäkert rörhandtag av stål.
- Finns i storlekar från D 40 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, byta däck som fastnat, karosarbete, ta bort bucklor, positioneren und justering av arbetsstycken, rikttningsarbeten, plåtbearbetning, underhållsarbete, arbeta på detaljer med känsligaytor

Material

Handtag

- Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
40	110	300	300 x 110 x 40	640	4030618301813	AAA905c002	21-04-09-16	3379.040
50	115	310	310 x 115 x 50	900	4030618301820	AAA905c002	21-04-09-16	3379.050
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."