

## MAXXCRAFT Hammare • i enlighet med DIN 1041

EH 3666.



### Produktbeskrivning

Patenterad gummi anslutning mellan huvudet och handtaget minskar både återslag och buller märkbart och garanterar den fulla effekten på arbetsstycket, arbetet mindre tröttande, skonsam mot lederna på grund av mindre vibrationer och en minskad återhämtning, extra stort skyddande handtag med gummibeläggning

### Användningsområden

Används vanligen inom industri och handel, dvs överallt, där konventionella DIN låsmedshammare har använts fram till nu.

### Material

#### Hammarhuvud

- Högvärdigt specialstål, smitt

#### Handtag

- Hickory

### Orderinformation

Beskrivning			Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

### Användningsexempel









## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."