

SIMPLEX mjuka hammare • Kompositgummi; med förstärkt gjutjärnshus och glaskfiberskaft EH 3702.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3702 är utrustad med insatsen av kompositgummi på varje sida. Denna medelhårda gummiinsats (serie 3202) är en absolut topsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshölet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). Enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3702.081).

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatser av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) på båda sidor.
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbete, underhåll och reparationsarbete

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40		890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68		1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."