

SIMPLEX mjuka hammare • Superplast; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas EH 3707.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3707 är utrustad med superplastinsatser på varje sida. Denna Halder toppsäljare är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3707.081).

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med superplastinsatser på båda sidor (vita, medelhårda, mycket hållbara).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålklår, byggnadsställningar, tältställningar, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, finsnickeri, snickeriarbeten, montering av arbetsstycken med vassa kanter

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	300		300 x 90 x 34	450	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030
40	115	325		325 x 115 x 40	860	4030618303503	AAA905c002	21-04-09-16	3707.040
50	135	335		335 x 135 x 50	1200	4030618303510	AAA905c002	21-04-09-16	3707.050
60	150	410		410 x 150 x 68	1750	4030618303527	AAA905c002	21-04-09-16	3707.060
80	175	490		490 x 175 x 80	3240	4030618303534	AAA905c002	21-04-09-16	3707.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."