

## SIMPLEX mjuka hammare • Mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas EH 3709.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3709 är utrustad med en insats av mjukmetall på varje sida. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3709.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatser av mjukmetall (silverfärgade, hårda, värmebeständiga) på båda sidor.
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga.
- Insatsen av mjukmetall är tillverkad av aluminium och ersätter standardhammare av bly.

### Användningsområden

Hög slagverkan, rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

### Material

#### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

#### Inlägg

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

#### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

### Orderinformation

| Ø  | Dimension |     | Längd x Bredd x Höjd<br>[mm] | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr.                  |
|----|-----------|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|    |           |     |                              |      |               |                   |             |                          |
| 30 | 90        | 300 | 300 x 90 x 34                | 520  | 4030618303596 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3709.030</a> |
| 40 | 115       | 325 | 325 x 115 x 40               | 1000 | 4030618303602 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3709.040</a> |
| 50 | 135       | 335 | 335 x 135 x 50               | 1490 | 4030618303619 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3709.050</a> |
| 60 | 150       | 410 | 410 x 150 x 68               | 2240 | 4030618303626 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3709.060</a> |
| 80 | 175       | 490 | 490 x 175 x 80               | 4290 | 4030618303633 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | <a href="#">3709.080</a> |

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."