

## SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / TPE-mid; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

### EH 3713.



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3713 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / TPE medium. Båda insatser är av termoplastiska elastomerer och efterlämnar inga färgfläckar eller - till skillnad från konventionella gummihammare - några oönskade svarta fläckar. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Den gråa, medelhårda insatsen TPE medium (serie 3203) tål kraftfullare slag, som kan jämföras med kompositgummiinsatser (serie 3202). Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

#### Användningsområden

För mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

#### Material

##### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

##### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

##### inlägg 2

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

##### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

#### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Dimension [mm]	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	300		300 x 90 x 34	449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.030</a>	
40	115	325		325 x 115 x 40	848	4030618304883	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.040</a>	
50	135	335		335 x 135 x 50	1185	4030618305767	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.050</a>	
60	150	410		410 x 150 x 60	1715	4030618305774	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.060</a>	

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."