

SIMPLEX mjuka hammare • Koppar / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

EH 3749.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3749 inkluderar insatskombinationen av koppar / mjukmetall. Kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen, och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Den silverfärgade insatsen av mjukmetall är tillverkad av aluminium (serie 3209) och något mjukare än kopparinsatsen, värmebeständig och en ersättning för klassiska blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av koppar (hård) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Förstärkt gjutjärnshölje med hög stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm och D 40 mm.
- Den ersätter klassiska koppar- och blyhammare i endast en produkt.

Användningsområden

Rikttningsarbeten, anläggning, plåtbearbetning, montage / reparation i de automotive och vrachtwagen branschen

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- Koppar med plasthållare
- hård

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

| Ø | | | Dimension | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----|-----|----------------------|------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Längd x Bredd x Höjd | [mm] | | | | | |
| 30 | 90 | 300 | 300 x 90 x 34 | | 590 | 4030618303251 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3749.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | | 1195 | 4030618302834 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3749.040 |

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."