

## SIMPLEX-slag • Koppar

EH 3804.



## Produktbeskrivning

SIMPLEX-kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i Halders produktsortiment. Fastän den erbjuder extremt hög slagkraft, är den skonsammare än en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm. Kopparinsatser får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen (svart)!

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-kopparinsats.
- Mycket hård.
- Mycket hög slagkraft.
- Ersätter klassiska kopparhammare.
- Finns med D 30 mm och D 40 mm.
- Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen (svart)!

## Användningsområden

Mycket kraftigt slag, rikttningsarbeten, anläggning, plåtbearbetning, montering, reparations och underhållsarbete

## Material

## Insats

- Koppar med plasthållare
- hård
- mycket kraftigt slag
- inklusive plastfattning

## Montering

Kopparslag får endast monteras i hus av förstärkt gjutstål!

## Orderinformation

Ø	Dimension	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]					
30	33 x 32 x 50	145	4030618301271	AAA905c002	21-04-91-06	3804.030
40	40 x 40 x 50	325	4030618301288	AAA905c002	21-04-91-06	3804.040

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."