

BASEPLEX slag · Nylon, vit
EH 3988.**Produktbeskrivning**

BASEPLEX-nyloninsatsen (serie 3988) med sin hårdhet av ca 75 shore D är en extra hård insats. Den vita insatsen är något hårdare än den röda och dessutom slitstarkare. Den är beständig mot olja och fett. Denna Insats finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

- BASEPLEX-nyloninsats.
- Vit.
- Hård.
- Slitstark.
- Beständig mot olja och fett.
- Finns i storlekar från D25mm till D50mm.

Material**Insats**

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Orderinformation

| Ø | Dimension | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | Längd x Bredd x Höjd [mm] | | | | | |
| 25 | 27 x 27 x 25 | 12 | 4030618304227 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3988.025 |
| 30 | 33 x 33 x 26 | 18 | 4030618304234 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3988.030 |
| 40 | 45 x 45 x 30 | 40 | 4030618304241 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3988.040 |
| 50 | 55 x 55 x 32 | 70 | 4030618304258 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3988.050 |

Överensstämmelse**RoHS-kompatibel**

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."