

KOMPAKT SPÄNNARE

PRECIS I ALLA LÄGEN

Våra kompakta spännare passar till alla användningsområden på bearbetade och obearbetade delar. Tack vare den självhämmande spännspaken kan dessa sättas in oberoende av läge.

EGENSKAPER

- Precis spänning i exakt läge.
- Enkel, allsidig hantering.
- Hög spännkraft vid lågt åtdragningsmoment, kräver mycket lite underhåll tack vare lagerspännspaken.
- Steglöst, stort spännintervall.
- Spännspak för obehindrat byte av delar kan sänkas ned helt och hållet i huset.
- Spännspak med spännänga för olika typer av spännelement, t.ex. kultryckskravar (EH 22700. – EH 22720.), växelstöd (EH 22730./EH 22740.) osv.
- Stort justeringsintervall vid konstant spännkraft.
- Steglös utökning av spännintervallet med hjälp av höjdadapter 23690.0112/.0116.
- Enkla och flexibla fästmöjligheter.
- Korrosionsskyddat
- Okänsligt mot smuts och spån

