

STANDARDSORTIMENT V70

SORTIMENT FÖR SAMTIDIG KONSTRUKTION AV 2 ENHETER, ART.NR: 1190.110 (V70) / 1290.110 (V70ECO)

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
Systemdelar			Standarddelar		
2	Basplatta	1100.700	2	Gäng	22540.0401
5	Skiva	1107.400	3	Gäng	22540.0422
5	Skiva	1107.600	1	Gäng	22540.0423
5	Skiva	1107.700	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0001
5	Skiva	1107.800	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0201
5	Skiva	1107.900	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0303
6	Uppbyggnadselement	1110.100	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0503
2	Uppbyggnadselement	1110.200	3	Pendelupplägg, plant	22730.0020
1	Uppbyggnadselement	1110.300	3	Pendelstöd, räfflat	22730.0320
3	Uppbyggnadselement	1111.100	10	T-spårsmutter	23010.0142
1	Uppbyggnadselement	1111.200	20	T-spårsmutter, förlängd	23020.0140
1	Uppbyggnadselement	1111.300	2	Pinnbult	23040.0602
1	Spännlist	1113.700	5	Pinnbult	23040.0623
4	Kropp för stöd	1114.500	3	Pinnbult	23040.0625
2	Styrande T-spårsmutter	1129.600	4	Koniskt säte	23050.0212
8	Spännblock för T-spår	1131.100	15	Skiva	23060.0012
4	Spännblock för T-spår	1131.200	4	Sexkantsmutter	23070.0012
2	Spännblock för T-spår	1131.500	6	Sexkantsmutter med krage	23080.0012
2	Spännblock för T-spår	1131.600	5	Förlängningsmutter	23090.0012
2	Spännblock för T-spår	1131.700	2	Spännjärn	23150.0015
1	Nyckel	1132.100	2	Neddragningsspännare	23210.0522
1	Nyckel	1139.400	2	Spännunderlägg	23220.0150
2	Hållare för lokaliseringstift	1147.700	3	Kropp för stöd	23280.0114
1	List	1147.800	6	Höjdjusteringscylinder	23310.0140
4	Stödfot	1147.900	4	Höjdjusteringscylinder	23310.0141
4	Spännjärn	23180.0213	1	Höjdjusteringscylinder	23310.0142
4	Excenterspännare	23310.0054			
4	Positionsringar	23310.0350			

Vid behov

	Lokaliseringstift	1140.300- 1143.700
--	-------------------	-----------------------

De angivna sortimenten är rekommendationer.
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.
Sortimenten kan modifieras vid behov.