

## STANDARDSORTIMENT V70

## SORTIMENT FÖR SAMTIDIG KONSTRUKTION AV 3 ENHETER, ART.NR: 1190.120 (V70) / 1290.120 (V70ECO)

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
<b>Systemdelar</b>			<b>Standarddelar</b>		
1	Basplatta	1100.800	3	Gång	22540.0401
2	Basplatta	1100.700	5	Gång	22540.0421
5	Skiva	1107.400	5	Gång	22540.0423
5	Skiva	1107.600	6	Uppläggningsplatta, plan	22690.0001
10	Skiva	1107.700	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0301
20	Skiva	1107.800	4	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0201
8	Uppbyggnadselement	1110.100	4	Uppläggningsplatta, plan	22690.0303
4	Uppbyggnadselement	1110.200	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0403
2	Uppbyggnadselement	1110.300	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0501
6	Uppbyggnadselement	1111.100	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0503
4	Uppbyggnadselement	1111.200	3	Pendelupplägg, plant	22730.0020
2	Uppbyggnadselement	1111.300	3	Pendelupplägg, räfflat	22730.0320
1	Spännlist	1113.600	3	Pendelupplägg	22740.0317
1	Spännlist	1113.700	20	T-spårsmutter	23010.0142
6	Kropp för stöd	1114.500	50	T-spårsmutter, lång	23020.0140
2	Stödinkel	1120.300	5	T-spårsmutter, rombisk	23020.0640
1	Stödinkel	1120.400	3	Pinnbult	23040.0602
2	Styrande T-spårsmutter	1129.600	6	Pinnbult	23040.0623
18	Spännblock för T-spår	1131.100	5	Pinnbult	23040.0624
7	Spännblock för T-spår	1131.200	6	Pinnbult	23040.0625
4	Spännblock för T-spår	1131.500	4	Pinnbult	23040.0626
4	Spännblock för T-spår	1131.600	6	Koniskt säte	23050.0212
2	Spännblock för T-spår	1131.700	20	Skiva	23060.0012
1	Nyckel	1132.100	6	Sexkantsmutter	23070.0012
1	Nyckel	1139.400	10	Sexkantsmutter med krage	23080.0012
1	Nyckel	1139.500	6	Förlängningsmutter	23090.0012
2	Hållare för lokaliseringstift	1147.700	2	Spännjärn	23150.0015
2	Spännfot för stöd	1147.800	2	Spännjärn	23150.0016
6	Stödfot	1147.900	4	Spännjärn med nos	23180.0213
<b>Vid behov</b>			2	Neddragningsspännare	23210.0521
			2	Neddragningsspännare	23210.0522
			3	Spännunderlägg	23220.0150
Lokaliseringstift		1140.300- 1143.700	3	Kropp för stöd	23280.0114
			4	Excenterspännare	23310.0054
			8	Höjdjusteringscylinder	23310.0140
			6	Höjdjusteringscylinder	23310.0141
			2	Höjdjusteringscylinder	23310.0142
			2	Höjdjusteringscylinder	23310.0160
			4	Positioneringsringar	23310.0350

De angivna sortimenten är rekommendationer.  
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.  
Sortimenten kan modifieras vid behov.