

STANDARDSORTIMENT L12

SORTIMENT FÖR SAMTIDIG KONSTRUKTION AV 2 ENHETER, ART.NR: 1590.110

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
Systemdelar			Standarddelar		
2	Basplatta	1501.300	2	Gång	22540.0421
1	Konsol	1510.100	2	Gång	22540.0422
3	Monteringsdel	1512.000	2	Gång	22540.0423
3	Spännlist	1513.600	2	Uppläggningsplatta, plan	22690.0001
2	Spännlist	1513.700	2	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0102
1	Anslagsvinkel	1520.400	2	Uppläggningsplatta, plan	22690.0302
1	Anslagsvinkel	1520.500	2	Uppläggningsplatta, plan	22690.0304
3	Stödfot	1547.900	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0502
1	Prisma	1548.500	1	Pendelupplägg, plant, justerbart	22740.0017
2	Anslag enkelsidigt	1549.400	8	T-spårsmutter	23010.0142
5	Spännfot för stöd	1550.000	2	Pinnbult	23040.0624
3	Anslag	1551.500	2	Pinnbult	23040.0625
3	Anslag	1551.700	2	Pinnbult	23040.0626
3	Positionscylinder	1553.500	2	Pinnbult	23040.0627
20	Positionersskruv	1555.500	4	Skiva	23060.0012
100	Gångad plugg	1557.000	4	Sexkantsmutter med krage	23080.0012
1	Adapterplatta	1581.000	4	Förlängningsmutter	23090.0012
2	Skiva	1107.400	2	Spännjärn	23150.0015
4	Skiva	1107.600	2	Spännjärn	23150.0016
8	Skiva	1107.800	2	Neddragningsspännare	23210.0521
2	Skiva	1107.900	1	Excenterspännare	23310.0051
5	Kropp för stöd	1114.500	1	Excenterspännare	23310.0054
1	Nyckel	1139.400	5	Höjdjusteringscylinder	23310.0140
2	Stödfot	1147.900	3	Höjdjusteringscylinder	23310.0141
1	Borrunderlag, justerbart	1163.000	1	Höjdjusteringscylinder	23310.0142

De angivna sortimenten är rekommendationer.
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.
Sortimenten kan modifieras vid behov.