

## STANDARDSORTIMENT L12

## SORTIMENT FÖR SAMTIDIG KONSTRUKTION AV 5 ENHETER, ART.NR: 1590.140

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
<b>Systemdelar</b>			<b>Standarddelar</b>		
3	Basplatta	1501.300	5	Gång	22540.0421
2	Basplatta	1501.500	5	Gång	22540.0422
2	Spännvinkel	1505.200	5	Gång	22540.0423
6	Konsol	1510.100	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0001
2	Konsol	1510.200	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0002
8	Monteringsdel	1512.000	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0101
6	Spännlist	1513.600	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0102
6	Spännlist	1513.700	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0201
3	Spännelement	1514.700	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0202
3	Anslagsvinkel	1520.400	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0302
3	Anslagsvinkel	1520.500	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0303
5	Spännlist	1533.000	2	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0402
3	Spännlist	1533.200	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0404
6	Stödfot	1547.900	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0502
2	Prisma	1548.100	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0504
2	Prisma	1548.500	2	Kultryckskruv, kula vridsäkrad	22700.0624
2	Prismadel, höger	1548.700	2	Kultryckskruv, kula vridsäkrad	22700.0626
2	Prismadel, vänster	1548.800	3	Pendelupplägg, plant,	22730.0020
3	Anslag enkelsidigt	1549.200	2	Pendelupplägg, plant, justerbart	22740.0017
3	Anslag enkelsidigt	1549.400	15	T-spårsmutter	23010.0142
12	Spännfot för stöd	1550.000	5	Pinnbult	23040.0624
6	Anslag	1551.500	5	Pinnbult	23040.0625
6	Anslag	1551.700	5	Pinnbult	23040.0626
6	Positionscylinder	1553.500	5	Pinnbult	23040.0627
30	Positionersskruv	1555.500	3	Pinnbult	23040.0664
300	Gångad plugg	1557.000	3	Pinnbult	23040.0665
4	Adapterplatta	1580.000	3	Pinnbult	23040.0666
4	Adapterplatta	1581.000	6	Koniskt säte	23050.0212
5	Skiva	1107.400	4	Koniskt säte	23050.0216
10	Skiva	1107.600	25	Skiva	23060.0012
20	Skiva	1107.800	10	Skiva	23060.0016
10	Skiva	1107.900	6	Sexkantsmutter	23070.0012
1	Spännvinkel	1112.100	4	Sexkantsmutter	23070.0016
1	Spännvinkel	1112.400	10	Sexkantsmutter med krage	23080.0012
10	Kropp för stöd	1114.500	10	Sexkantsmutter med krage	23080.0016
2	Styrande T-spårsmutter	1129.600	6	Förlängningsmutter	23090.0012
1	Nyckel	1139.400	4	Förlängningsmutter	23090.0016
1	Lokaliseringsstift	1140.700	4	Spännjärn	23150.0015
1	Lokaliseringsstift	1140.800	4	Spännjärn	23150.0016
2	Hållare för lokaliseringstift	1147.700	2	Spännjärn	23150.0019
2	List	1147.800	2	Spännjärn	23150.0020
5	Stödfot	1147.900	3	Spännjärn med nos	23180.0213
1	Borrunderlag, justerbart	1163.000	2	Neddragningsspännare	23210.0521
1	Borrunderlag, justerbart	1163.100	2	Neddragningsspännare	23210.0522
			2	Spännunderlägg	23220.0150
			2	Excenterspännare	23310.0051
			1	Excenterspännare	23310.0054
			1	Excenterspännare	23310.0057
			16	Höjdjusteringscylinder	23310.0140
			8	Höjdjusteringscylinder	23310.0141
			6	Höjdjusteringscylinder	23310.0142

De angivna sortimenten är rekommendationer.  
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.  
Sortimenten kan modifieras vid behov.