


V塊

1048.500




產品描述

材質

- 鋼，表面硬化，研磨

圖面



訂單資訊

系統	尺寸														螺絲用	y	📦	品號
	l_1	b_1	b_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_2	d	d_2	d min	d max.	[mm]				
V40	40	32	10	36	48,55	14,5	13	2,6	10	22	M8	8	35	M6	6	262	1048.500	

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。