

基板 · 使用於拖板 DIN 55 201

1100.900



產品描述

材質


- 鋼，硬化，研磨

更多資訊

注意事項


特殊的樣式歡迎洽詢。

圖面




這些公差只適用於某些可選擇的外槽塊型式
槽距 70 ± 0.01 。


訂單資訊



系統	尺寸							螺絲用	y	T槽數量	 [kg]	品號
	$a_1 \times a_2$	c	d	l_1 ± 0.013	l_2	l_3	l_4					
V70	630 x 630	70	25	200	35	200	200	M16	16	9 x 9	155	1100.900


應用範例











遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。