


# V塊

## 1148.500




### 產品描述

#### 材質

- 鋼，表面硬化，研磨

### 圖面



### 訂單資訊

系統	尺寸														螺絲用	y		品號
	$l_1$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	d	$d_2$	d min.	d max.	[mm]				
V70	70	54	14	60	83,3	24	19	5	18	40	M12	12	67	M12	12	1251	1148.500	

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。