

## 定位柱・有球和溝 22050.0602



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

- 本體
  - 不鏽鋼 1.4305
- 珠子
  - 不鏽鋼，硬化
- 彈簧
  - 不銹鋼

### 特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -  
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 定位柱, 有球和槽 - 英寸

### 圖面




### 訂單資訊

| 尺寸             |                |   |      | 行程<br>s<br><br>[mm] | 彈簧荷重 <sup>1)</sup>         |                            | <br>max.<br><br>[°C] | <br><br>[g] | 品號         |
|----------------|----------------|---|------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l | n    |                     | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] |                      |             |            |
| [mm]           |                |   |      |                     |                            |                            |                      |             |            |
| 不鏽鋼， 增加 彈簧荷重   |                |   |      |                     |                            |                            |                      |             |            |
| M2             | 1              | 4 | 0.25 | 0,3                 | 1,6                        | 2                          | 250                  | 0,1         | 22050.0602 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。