

## 定位柱 · 有螺栓和溝

22050.0708



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

螺絲形支撐座

- 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體

- 不鏽鋼 1.4305

彈簧

- 不銹鋼

### 特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 托座，用於定位柱
- 定位柱，有螺栓和槽 - 英寸

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸				行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	品號
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~			
不鏽鋼，增加彈簧荷重									
M8	3,8	16	1,2	2	23	59	250	3,8	22050.0708

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。