

定位柱·陶瓷球和槽，不銹鋼A4

22050.1408



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
不銹鋼 A4 版本保證最高的耐蝕保護。

陶瓷珠的特色:

- 高度耐衝擊
- 耐磨
- 抗磁性
- 電氣絕緣

材質

本體

- 不銹鋼A4，不易起化學反應

珠子

- 陶瓷的

彈簧

- 不銹鋼A4，不易起化學反應

特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 - 分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱，附可移動陶瓷球和槽，不銹鋼 A4
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座，用於定位柱

圖面




訂單資訊

尺寸		行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	[g]	品號		
d ₁	d ₂		F ₁ ~	F ₂ ~					
不銹鋼，標準彈簧荷重									
M8	4,5	16	1,2	1,5	18	31	250	3,4	22050.1408

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。