

## 定位柱 · 帶可移動的球和槽

22051.0605



## 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。  
球的運轉使配對件的磨損最小化，這也導致取決於配對件的可靠鎖定行為。  
塑料球的另一個優點是電絕緣。

## 材質

本體  
• 不鏽鋼 1.4305

軸承  
• 塑膠

珠子  
• 不鏽鋼，硬化

彈簧  
• 不銹鋼

## 特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

## 更多資訊

## 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


## 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -  
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

## 更多產品

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座，用於定位柱

## 圖面




## 訂單資訊

| 尺寸             |                |    |     | 行程<br>s<br><br>[mm] | 彈簧荷重 <sup>1)</sup>         |                            | <br>min<br>[°C] | max. | <br>[g] | 品號         |
|----------------|----------------|----|-----|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------|---------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l  | n   |                     | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] |                 |      |         |            |
| [mm]           |                |    |     |                     | [N]                        |                            |                 |      |         |            |
| 不鏽鋼， 增加 彈簧荷重   |                |    |     |                     |                            |                            |                 |      |         |            |
| M5             | 2              | 12 | 0,8 | 0,5                 | 10                         | 14                         | -30             | 90   | 0,9     | 22051.0605 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。