

## 定位柱 · 有內六角形

22060.0006



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 切削鋼，硬化，染黑

本體  
• 切削鋼，染黑


彈簧  
• 不銹鋼

### 組裝


定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。  
利用專用工具在溝槽上固定(頂銷端)

### 特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 定位柱, 有內六角和密封墊
- 托座, 用於定位柱

### 圖面




### 訂單資訊

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 尺寸   |     |     | WS   | 行程<br>s | 彈簧荷重 <sup>1)</sup>  |                     | max.<br>[°C] | [g] | 品號         |
|----------------|----------------|------|-----|-----|------|---------|---------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
|                |                | l    | n   | t   |      |         | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
|                |                | [mm] |     |     | [mm] | [mm]    | [N]                 |                     |              |     |            |
| M6             | 2,7            | 20   | 1,3 | 0,9 | 2    | 2,5     | 7                   | 22                  | 250          | 2,8 | 22060.0006 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

配件

|   | d <sub>1</sub> | b  | 尺寸   |    | [g] | 品號         |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
|   |                |    | d    | l  |     |            |
| 用於通過插槽安裝的組裝工具 (銷側)  |                |    |      |    |     |            |
|  | M 6            | 60 | 4,70 | 60 | 30  | 22060.0906 |

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。