

## 定位柱 · 有內六角形

22060.0424



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 不鏽鋼 1.4305, 氮化

### 本體

• 不鏽鋼 1.4305

### 彈簧


• 不銹鋼

### 組裝


定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。  
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)

### 特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 定位柱, 有內六角和密封墊
- 托座 , 用於定位柱

### 圖面




### 訂單資訊

| 尺寸    |       | WS   | 行程<br>$s$ | 彈簧荷重 <sup>1)</sup> |            | max.<br>[°C] | [g] | 品號  |     |     |            |
|-------|-------|------|-----------|--------------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| $d_1$ | $d_2$ |      |           | $F_1$<br>~         | $F_2$<br>~ |              |     |     |     |     |            |
| [mm]  |       | [mm] | [mm]      | [N]                |            |              |     |     |     |     |            |
| M24   | 12    | 52   | 3,7       | 3                  | 8          | 10           | 80  | 180 | 250 | 164 | 22060.0424 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

配件

|   | d <sub>1</sub> | b   | 尺寸    |     | [g] | 品號         |
|---|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|
|   |                |     | d     | l   |     |            |
| 用於通過插槽安裝的組裝工具 (銷側)  |                |     |       |     |     |            |
|  | M20            | 100 | 17,00 | 115 | 162 | 22060.0920 |

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎳。