

## 定位柱 · 有內六角形

22060.0624



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 得林白塑膠 (POM)

本體  
• 不鏽鋼 1.4305


彈簧  
• 不銹鋼

### 組裝


定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。  
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)

### 特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 定位柱, 有內六角和密封墊
- 托座 , 用於定位柱

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸					WS	行程 s	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		品號	
$d_1$	$d_2$	l	n	t			$F_1$ ~	$F_2$ ~	min	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
不鏽鋼, 梢子得林塑膠, 標準彈簧荷重												
M24	12	52	3,7	3	8	10	80	180	-30	50	143	22060.0624

<sup>1)</sup> 統計平均值

配件

	d <sub>1</sub>	b	尺寸		[g]	品號
			d	l		
用於通過插槽安裝的組裝工具 (銷側)						
	M16	100	13,50	105	144	22060.0916

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎳。