

定位柱 · 光滑

22070.0112



產品描述

專門設計用於在工具製造使用。
可用於頂銷和彈簧止塊。
無法讓完整的定位柱或任何個別的零件從固定孔出來。

材質

螺絲形支撐座
• 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體
• 不鏽鋼 1.4305


彈簧
• 不銹鋼

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

圖面




訂單資訊

尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	[g]	品號
d_1 -0,05	d_2	d_3 [mm]		F_1 ~	F_2 ~				
12	7,9	16	6,5	50	130	250	12	27	22070.0112

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。