

## 定位柱 · 光滑版本

22070.0112



### 產品描述

專門設計用於在工具製造使用。  
可用於頂銷和彈簧止塊。  
無法讓完整的定位柱或任何個別的零件從固定孔出來。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體  
• 不鏽鋼 1.4305


彈簧  
• 不鏽鋼

### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

### 圖面




### 訂單資訊

尺寸						行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	[g]	品號
d <sub>1</sub> -0,05	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
不鏽鋼, 標準 彈簧荷重												
12	7,9	16	36	5	12	6,5	50	130	250	12	27	22070.0112

<sup>1)</sup> 統計平均值

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。