

## 定位柱 · 光滑，有軸環

22080.0612



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

本體

- 得林藍塑膠 (POM)

珠子

- 得林白塑膠 (POM)

彈簧

- 不銹鋼

### 組裝


$d_1$  固定孔公差建議 H7

### 特性


標準彈簧荷重: 無標示



輕彈簧荷重



標準彈簧荷重



高彈簧荷重

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 - 較高彈簧力的版本，請見 "EH 22080. 彈簧定位柱，平滑，長的，帶有軸環與滾珠"。


### 更多產品

- 定位柱，帶軸環和球，前槽
- 定位柱，光滑，長，帶領和球
- 定位柱，平滑、軸環和球體、自行鉗緊
- 定位器，附鑽孔，用於定位柱
- 定位器，光滑，用於伍全定位柱
- 托座，用於定位柱

### 圖面



picture 1




picture 2

### 訂單資訊

尺寸				行程 $s$	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		定位孔 H7	重量 [g]	品號
$d_1$ +0,1	$d_2$	$d_3$	$l_1$		$l_2$ ~	$F_1$ ~	$F_2$ ~	min   max. [°C]			
由熱塑性塑料製成的主體和球體，標準彈簧載荷 - 相片 2											
12	10	13	16	1,5	3,3	14	25	-30   50	12	2,4	22080.0612

<sup>1)</sup> 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。