

定位柱 · 光滑，無領，帶可拆卸球

22081.0325



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
球的運轉使配對件的磨損最小化，這也導致取決於配對件的可靠鎖定行為。
塑料球的另一個優點是電絕緣。

材質

- 本體**
- 不鏽鋼 1.4305
- 軸承**
- 塑膠
- 珠子**
- 不鏽鋼，硬化
- 彈簧**
- 不銹鋼

組裝

用在定位、供壓或提舉。
溫度範圍最高至 250°C 。
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用 F_8 配合公差尺寸在接合連結， H_9 在皺褶連結

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 光滑，無環
- 定位器, 附鑽孔，用於定位柱
- 定位器, 光滑，用於伍全定位柱

圖面



訂單資訊

d ₁ ±0,04	尺寸		行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		定位孔 接頭連接 F8 / 壓配 H9 [mm]	重量 [g]	品號
	d ₂ [mm]	l		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min [°C]	max.			
6	3,5	15	0,95	16	24	-30	90	6	2	22081.0325

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。