

## 定位柱 · 光滑，無領，帶可拆卸球

22081.0330



### 產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。  
球的運轉使配對件的磨損最小化，這也導致取決於配對件的可靠鎖定行為。  
塑料球的另一個優點是電絕緣。

### 材質

- 本體**
- 不鏽鋼 1.4305
- 軸承**
- 塑膠
- 珠子**
- 不鏽鋼，硬化
- 彈簧**
- 不銹鋼

### 組裝

用在定位、供壓或提舉。  
溫度範圍最高至 $250^{\circ}\text{C}$ 。  
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用 $F_8$ 配合公差尺寸在接合連結， $H_9$ 在皺褶連結

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


### 參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 更多產品

- 定位柱，光滑，無環
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub> ±0,04	尺寸		行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		定位孔 接頭連接 F8 / 壓配 H9 [mm]	重量 [g]	品號
	d <sub>2</sub> [mm]	l		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	min [°C]	max.			
10	6,5	20	2,5	24	49	-30	90	10	7,1	22081.0330

本體和珠是 不銹鋼

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。