

## 彈簧本體

22100.0024



### 產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

### 材質


- 本體
- 鋼，鍍鎳
- 彈簧
- 不銹鋼 1.4310

### 更多資訊

### 注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

### 圖面



picture 1

picture 2

picture 3


### 訂單資訊

尺寸					行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		彈簧比例 [N/mm]	max. [°C]	[g]	品號
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F <sub>1</sub> [mm]	L F <sub>2</sub> [mm]	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,3	22100.0024

本體是鋼，圓，- 相片 1

<sup>1)</sup> 統計平均值

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。