

## 彈簧本體

22100.0036



### 產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

### 材質


- 本體
- 鋼，鍍鎳
- 彈簧
- 不銹鋼 1.4310

### 更多資訊

### 注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

### 圖面



picture 1

picture 2

picture 3


### 訂單資訊

尺寸		行程			彈簧荷重 <sup>1)</sup>		彈簧比例	max.		品號
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F <sub>1</sub> [mm]	L F <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	s [mm]	F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N/mm]	[°C]	[g]	
3,4	15	12	8,2	7,3	3,8	5,9	13,3	250	0,2	22100.0036

本體是鋼，圓，- 相片 1

<sup>1)</sup> 統計平均值

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。