

彈簧本體

22100.0137



產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

材質


- 本體
 - 不鏽鋼 A2
- 彈簧
 - 不鏽鋼 1.4310

更多資訊

注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

圖面



picture 1

picture 2

picture 3


訂單資訊

尺寸		行程			彈簧荷重 ¹⁾		彈簧比例	溫度	重量	品號
d ₁	L ₀	F ₁	L	F ₂	L ₃	F ₁	F ₂	max.	[g]	
±0,05		[mm]				~	~	[°C]		
3,6	18	15	11,5	9	1,5	6,7	14,5	250	0,4	22100.0137

本體是不鏽鋼，圓，- 相片 1

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。