

彈簧本體

22100.0373



產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

材質


- 本體
- 不鏽鋼 A2
- 彈簧
- 不鏽鋼 1.4310

更多資訊

注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

圖面




訂單資訊

尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		彈簧比例 [N/mm]	溫度 max. [°C]	重量 [g]	品號			
d ₁ ±0,05	L ₀	d ₂		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]							
本體是不鏽鋼，圓，有軸環 - 相片 3												
3	13	4,1	10	8,9	7	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。