

分割定位柱精實的 · 六角形軸環和鎖、T把

22110.0842



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
簡單操作,例如,當使用安全手套,具有更高的拉力釋放。
含鎖/不含鎖具有相同高度。
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入。

材質

- 本體
- 鋼, 染黑
- 固定梢子
- 鋼, 硬化
- 手把
- 塑膠(PA6), 黑色, 無光澤的

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

T型手柄被拉出, 旋轉 90° 並透過內部凹口卡扣固定 (此時鎖定銷不應懸垂)。這些位置由 T 形手柄明確定義。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

圖面





訂單資訊


尺寸							WS	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量	品號
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	min	max.	[g]	
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
-0,02 -0,05								~	~				
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0842

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。