

分割定位柱的迷你分割

22110.2026



產品描述

特別適合鎖附薄板。
效能於最小空間需求。

材質

- 本體
- 鋼，鍍鋅
- 固定梢子
- 不鏽鋼 1.4305
- 手把
- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的
 - 熱塑性塑膠 PA 6，紅色，暗淡

組裝

鎖入迷你分割定位柱。提起旋鈕，六角將會鬆開以便組立。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

當使用自鎖型旋鈕，拉出旋鈕，轉30度並由一個缺口夾住。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。

更多產品

- 距離調整環，適用於分割定位柱

圖面




訂單資訊

尺寸								WS	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量	品號	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄ min	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.	[g]		
0 -0,06								[mm]	[N]	[N]	[°C]			[g]	22110.2026
without locking, knob red – 相片 1, 鋼															
5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.2026	

¹⁾ 統計平均值

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。