

分割定位柱 · 帶安裝法蘭，臥式，不銹鋼

22110.2305



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

外殼

- 不銹鋼 1.4308，精密鑄造，光亮，霧面噴砂

固定梢子

- 不銹鋼 1.4305

拉環

- 不銹鋼 1.4310

組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

操作




當使用鎖定分割定位柱時，拉出旋鈕，轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。

更多資訊

注意事項




不可移動的旋鈕。

圖面






無鎖固

圖片 1



無鎖固

圖片 2



有鎖固

圖片 3

訂單資訊

尺寸														彈簧荷重 ¹⁾		🌡️	📦	品號				
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.						
h11					-0,2			±0,05					min	~	~	[°C]	[g]					
[mm]																			[N]	[°C]	[g]	
有拉環，無鎖固 - 相片 1																						
5	18	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	45	5	5	24	100	24	22110.2305				

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物