

分割螺栓
22120.0312



產品描述

索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感。

材質

- 本體
- 不鏽鋼 1.4305
- 固定梢子
- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳
- 扣住
- 乾燥的粉末金屬 1.4404

操作

藉由旋轉分割螺栓 180°，銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。

更多資訊


注意事項

螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱，壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面



訂單資訊

尺寸							彈簧荷重 ¹⁾				品 號
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
把手無塑膠披覆 – 相片 1, 不銹鋼											
6	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	7	20	250	18	22120.0312

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。