

分割定位柱 · 帶有六角軸環和鎖，不銹鋼

22120.0620



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

- 本體
- 不銹鋼 1.4305
- 固定梢子
- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳
- 手把
- 不銹鋼 1.4305

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

旋鈕被拉出，轉90度並由一個槽口夾住 (此時鎖銷不應突出)。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

圖面





訂單資訊


d ₁	d ₂	d ₃	尺寸					WS	彈簧荷重 ¹⁾		max.	[g]	品號
			l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅ min		F ₁	F ₂			
-0,02 -0,05			[mm]				[mm]	[N]		[°C]			
不銹鋼													
10	M20 x 1,5	31	91	10	33	10	30	22	28	54	250	203	22120.0620

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。