

分割定位柱 · 一般拋光 22120.0745



產品描述

限用於非精密定位的應用。
成品簡單具有非常小的尺寸。

材質

- 本體
- 鋼，鍍鋅
- 固定梢子
- 不鏽鋼 1.4305
- 手把
- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的

操作

當使用鎖定分割定位柱時，拉出旋鈕，轉90度並由一個槽口固定(此時鎖銷不可突出)。

更多資訊


注意事項

螺帽必須個別購買。
不可移動的旋鈕。


更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱


圖面



picture 1



picture 2



picture 3


lock nut
22120.0704 - .0708 (Steel)
22120.0714 - .0718 (Stainless steel)

訂單資訊


尺寸										WS [mm]	起動 扭力 max. [Nm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量 [g]	品號	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅	s min			F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.			[°C]
-0,05																		
有手把，無鎖固 - 相片 2, 鋼																		
5	M8	16	9,2	40	5	16	6	13,5	5	8	7	5	24	-30	80	9,2	22120.0745	

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品號
鋼				
	M 8	13	2,8	22120.0705

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。