

分割定位柱 · 一般拋光

22120.0796



產品描述

限用於非精密定位的應用。
成品簡單具有非常小的尺寸。

材質

本體

- 不鏽鋼 1.4305

固定梢子

- 不鏽鋼 1.4305

手把

- 塑膠(PA6), 黑色, 無光澤的

操作

當使用鎖定分割定位柱時, 拉出旋鈕, 轉90度
並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。

更多資訊


注意事項

螺帽必須個別購買。
不可移動的旋鈕。


更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱


圖面



picture 1



picture 2



picture 3


lock nut
22120.0704 - .0708 (Steel)
22120.0714 - .0718 (Stainless steel)

訂單資訊

尺寸										WS [mm]	起動 扭力 max. [Nm]	彈簧荷重 ¹⁾ [N]		溫度 [°C]		重量 [g]	品號	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅	s min			F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.			
-0,05																		
有手把 有鎖固 - 相片 3, 不銹鋼																		
6	M10	18	11,5	52	6	20	10,5	17	6	10	15	5	21	-30	80	18	22120.0796	

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品號
不銹鋼				
	M10	16	5,3	22120.0716

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。