

分割定位柱・有固定凸緣
22120.0969



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
固定在薄板。
小尺寸是這些分割定位柱的特色。

材質

- 凸緣
- 鋅壓鑄，鍍鋅
- 固定梢子
- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳
- 手把
- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的

操作

當使用鎖定指數柱塞，旋鈕被拉出並旋轉90°。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。

更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面




訂單資訊

尺寸														彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量	品號 ²⁾
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s		F ₁	F ₂	min	max.	[g]	
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15				~	~				
[mm]														[N]		[°C]			
不含鎖緊 – 相片 1, 不銹鋼																			
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8		15,5	28	-30	80	63	22120.0969

¹⁾ 統計平均值
²⁾ 鎖定銷不能完全縮回

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。