

## 分割定位柱 · 帶有釋放扣鎖

22122.0110



### 產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

### 材質

本體

- 不鏽鋼 1.4305

按鈕

- 得林紅塑膠 (POM)

固定梢子

- 不鏽鋼 1.4305, 鍍鎳

手把

- 熱塑性 PA 6, 黑灰色, 無光澤

### 組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

### 操作

啟動紅色壓鈕, 讓其維持在下壓位置。只有藉由拉動旋鈕才可以讓鎖銷被拉入。

### 更多資訊



### 注意事項

不可移動的旋鈕。  
螺帽必須個別購買。

### 更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

### 圖面



lock nut  
22120.0116 - .0118 (Steel)  
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

訂單資訊

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	尺寸					WS [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		重量 [g]	品號
		l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
不銹鋼													
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6	25	-30	80	45	22122.0110

<sup>1)</sup> 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎳。