

分割定位柱 · 帶有快速鎖頭

22122.0210



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

本體
• 鋼，染黑

按鈕
• 得林紅塑膠 (POM)

固定梢子
• 鋼，硬化

手把
• 熱塑性 PA 6，黑灰色，無光澤

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

藉由拉動旋鈕，鎖銷被拉入鎖附。保護紅色壓鈕指示鎖附位置 (鎖銷被拉入)。推出紅色壓鈕讓鎖銷跳回鎖附位置。

更多資訊



注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面



lock nut
22120.0116 - .0118 (Steel)
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

訂單資訊

尺寸		WS	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		品號						
d ₁	d ₂		F ₁	F ₂	min	max.							
-0.02 -0.04			~	~									
鋼													
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6	25	-30	80	49	22122.0210

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。