

## 精密分割定位柱 · 有圓柱形支撐

22130.0020



### 產品描述

精密分割定位柱與襯套配合使用是快速定位與安裝的最佳組合。兩者的精度公差，精密分割定位柱與襯套，確保了其可靠性。

### 材質

#### 螺絲形支撐座

- 表面硬化鋼，表面硬化，染黑和研磨

#### 襯套

- 表面硬化鋼，表面硬化，染黑和研磨

#### 本體

- 表面硬化鋼，表面硬化，染黑和研磨

#### 球形手把

- 熱可塑性，灰黑

### 組裝

為了精確調節，夾緊球和柱塞在組裝後應進行無油脂黏合。詳細的組裝說明可以在「文件」下下載 PDF 檔案。

### 操作


當使用鎖定指數柱塞，旋鈕被拉出並旋轉90°。

### 更多資訊

### 注意事項

襯套必須單獨訂購。

### 圖面



訂單資訊


d <sub>1</sub> -0,005 -0,01	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> n6	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	尺寸					彈簧荷重 <sup>1)</sup>		[g]	品號	
					l <sub>1</sub> min	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]														
不含鎖緊 - 相片 1														
20	33	30	40	M10	10	3	50	13	41,5	36	63	350	22130.0020	

<sup>1)</sup> 統計平均值

配件

	d <sub>1</sub> +0,005	d <sub>2</sub>	尺寸		l <sub>2</sub>	[g]	品號
			d <sub>3</sub> n6	l <sub>1</sub> min			
精密度分度柱塞套筒，圓柱形 - 相片 3							
	20	33	30	16	13,0	51	22130.0094

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。