

側向式定位柱・光滑；有密封

22150.0125



產品描述

適用於定位和供壓。
密封防止碎片和灰塵。

材質

- 膠封
 - CR
- 本體
 - 鋁
- 彈簧
 - 不銹鋼
- 梢子
 - 鋼，表面硬化，鍍鋅

組裝

側向定位柱採壓入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式：
 $l_0 = z/2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距離，
 y = 工件高度，
 w = 工件長度，
 x = 座標尺寸
 s = 行程，
 z = 檔塊直徑
 計算尺寸 x ：
 y 大於或是等於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x = d_2/2 - s$
 或是
 y 小於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性


輕荷重彈簧=不銹鋼彈簧

更多資訊

更多產品

- 偏心圓，適用於側向式定位柱，光滑

圖面



訂單資訊

尺寸		彈簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	尺寸 l ₁ -2	尺寸 l ₂ ±0,5	行程 s	定位孔 D H8	x ²⁾	max.	[g]	品號
d ₁	d ₂									
[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]		
梢子: 鋼 / 鋼銷, 輕彈簧荷重										
10	6	40	12	10,3	1	10	1,9	110	3,5	22150.0125


¹⁾ 統計平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品號
組立工具			
	10	49	22150.0831

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。