

## 定位扣件 · 自鎖固, 含安全把手

22340.1044



### 產品描述

為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542：高強度，硬化，高耐磨性與高鶴重銷子。堅固的安全把手(按鈕無覆蓋)握把的形狀可以防止誤觸按鈕的可能。

### 材質

梢子零件  
• 不銹鋼 1.4305

把手  
• 不銹鋼

按鈕  
• 不銹鋼

彈簧  
• 不銹鋼

### 操作

按下按鈕即可解鎖球。

### 特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。


### 配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

### 更多產品

- 定位襯套, 用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套, 帶有法蘭, 用於球鎖定銷和座銷
- 保持繩
- 定位襯套, 帶有軸環, DIN 172 A
- 定位襯套, 無軸環, DIN 179 A

### 圖面



不銹鋼1.4542設計，具有標識記號

### 訂單資訊

| 尺寸    |       |       |       |       |         |       |       | 定位孔<br>H11 | 溫度<br>max. | 重量  | 剪力抵抗力, 加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品號         |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----|---------------------------------|------------|
| $d_1$ | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $l_2$   | $l_3$ | $l_4$ |            |            |     |                                 |            |
| -0,04 | +0,6  |       |       |       | $\pm 1$ |       |       |            |            |     |                                 |            |
| [mm]  |       |       |       |       |         |       |       | [mm]       | [°C]       | [g] | [kN]                            |            |
| 不銹鋼   |       |       |       |       |         |       |       |            |            |     |                                 |            |
| 10    | 20    | 12    | 13,3  | 24    | 9,6     | 17,4  | 27,5  | 10         | 250        | 46  | 60                              | 22340.1044 |

<sup>1)</sup> 抗剪力類似 DIN 50141

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。