

## 頂上梢·自行鎖固

22350.0655



### 產品描述

快速和容易使用的重荷起重零件，具有可移動鉤環和鎖定螺栓，防止意外的解鎖。特殊起重設備如帶環螺栓的螺紋，將不再被工件需要。  
所有版本都是抗腐蝕的。

### 材質

梢子零件

- 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸鋁

按鈕

- 鋁，紅色電鍍

鉤環

- 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸鋁

彈簧

- 不鏽鋼

### 組裝

簡單的 H11 鑽孔就足夠了。

安裝:

1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕 ( 按鈕必須回到原來的位置 )

拆解:

1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。

### 操作

每個超模針包含內有符合歐規的指示手冊。

### 更多資訊

### 配件

我們提供合適的定位襯套 ( $d_1=8,10,12,16,20$ ) 作為配件

### 更多產品

- 頂上梢, 自行鎖附, 不鏽鋼
- 定位襯套, 用於頂上梢
- 定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 帶有封口的定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 螺紋頂上梢, 自行鎖固
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 用於根據 DIN 332 的中心孔
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 帶可旋轉卸扣
- 螺紋頂上梢, 自鎖的 - 英制
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 帶可旋轉卸扣 - 英制

圖面



訂單資訊

尺寸													Load capacity according to DIN EN 13155			x		定位孔 H11	🌡️ max.	📦	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	min	max.	[mm]	[°C]	[g]	
-0,04	+0,6			min	±0,5								[kN]	[kN]	[kN]	[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
13,8	75	16,2	21,5	16,7	13	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	3,8	3,5	2,8	1,5	35	13,8	250	391	22350.0655

應用範例











遵守

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。