

## 定位扣件 · 自鎖固, 含安全把手

22350.1034



### 產品描述

為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542：高強度，硬化，高耐磨性與高鶴重銷子。堅固的安全把手(按鈕無覆蓋)握把的形狀可以防止誤觸按鈕的可能。

### 材質

- 梢子零件
  - 不銹鋼 1.4542，沉澱硬化
- 把手
  - 不銹鋼
- 按鈕
  - 不銹鋼
- 彈簧
  - 不銹鋼

### 操作

按下按鈕即可解鎖球。

### 特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

### 配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

### 更多產品

- 定位襯套, 用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套, 帶有法蘭, 用於球鎖定銷和座銷
- 保持繩
- 定位襯套, 帶有軸環, DIN 172 A
- 定位襯套, 無軸環, DIN 179 A

### 圖面



不銹鋼1.4542設計，具有標識記號

### 訂單資訊

尺寸								定位孔 H11	溫度	重量	剪力抵抗力, 加倍的 <sup>1)</sup> min	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	max.	[g]	[kN]		
-0,04 -0,08	+0,6				±1				[°C]	[g]	[kN]	22350.1034
[mm]								[mm]				
不銹鋼												
8	20	9,5	13,3	24	8,2	17,4	27,5	8	250	40	63	

<sup>1)</sup> 抗剪力類似 DIN 50141

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。