

定位扣件 · 自鎖固, 含安全把手

22350.1042



產品描述

為了快速緊固, 鎖定, 調整, 變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼 1.4542: 高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。堅固的安全把手(按鈕無覆蓋), 握把的形狀可以防止誤觸按鈕的可能。

材質

- 梢子零件
 - 不銹鋼 1.4542, 沉澱硬化
- 把手
 - 不銹鋼
- 按鈕
 - 不銹鋼
- 彈簧
 - 不銹鋼

操作

按下按鈕即可解鎖球。

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

更多產品

- 定位襯套, 用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套, 帶有法蘭, 用於球鎖定銷和座銷
- 保持纜
- 定位襯套, 帶有軸環, DIN 172 A
- 定位襯套, 無軸環, DIN 179 A

圖面



不銹鋼 1.4542 設計, 具有標識記號

訂單資訊

尺寸								定位孔 H11	溫度 max.	重量	剪力抵抗力, 加倍的 ¹⁾ min	品號
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	l_2 ± 1	l_3	l_4	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0.04 -0.08	+0.6											
[mm]												
不銹鋼												
8	80	9.5	13.3	24	8.2	17.4	27.5	8	250	62	63	22350.1042

¹⁾ 抗剪力類似 DIN 50141

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。